

Hartig

Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel Ø 25mm, Méréstartomány: 25-50mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	422990 25-50
GTIN	4250099616361
Árucikk kategória	46P

Leírás**Kivitel:**

Edzett acél mérőorsó sík kivitelben **mélyedés nélkül**. Edzett, köszörült mérőorsó. Nagyobb pontosságú mint a **DIN 863**. Rögzítés szorítóval. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,6 modultól.

Műszaki leírás

Leolvasó részek kivitele	gravírozott, fekete
Orsó kivitele	edzett, köszörült
Kalibrálás	B1
Rögzítés	rögzítővel
Mérődob Ø	24 mm
Leolvasás	0,01 mm
Orsó Ø	8 mm
Mérődob osztás	1/100 mm
Méréstartomány	25 - 50 mm

Kezelőelemek kivitel	Hőszigetelő kézvédő
Hibahatár	4 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Finom racsni	igen
Mérőtárcsa	igen
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022000 100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 25 mm	421100 25
------------------------------------	-----------