

3M**VHB™ Power ragasztószalag, Gyártó jelölése: 4910F****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083785 4910F
GTIN	4054596308503
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilat ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású. Ideális átlátszó kapcsolódásokhoz és anyagokhoz, mint az üveg.

Felhasználás:

Alkalmas fémekhez, festett felületekhez, festett fához, üveghez, kerámiához és számos műanyaghoz. Bel- és kültéri használathoz.

Hossz: 11 m

Szélesség: 19 mm

Festék: Átlátszó

Rövid ideig max. hőállóság: 150 °C

Hosszú ideig max. hőállóság: 90 °C

Műszaki leírás

Festék	Átlátszó
Szélesség	19 mm

Gyártó jelölése	9410F
Hossz	11 m
Vastagság	1 mm
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Ragasztó massa	akrilát
Különlegesség	nedvességálló
Különlegesség	illeszkedik
Különlegesség	csillapító
Felhasználás	Tömítés
Felhasználás	Rögzés
Felhasználás	Összeszerelés
Eltarthatóság	12 hónap
Tágulási képesség	300 %
Tárolási hőmérséklet	20 - 23 °C
Ragasztószalagok száma	1
Hordozóanyag	PE
Hőálló max.	90 - 150 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 - 60 %
Ragasztóerő acélon	2,6 N/mm