


**WOHX 08T302 jobbos, W00, Típus: K10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268905 K10
GTIN	4047109056442
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 08T302 jobbos K10 Minőség: K10

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 200 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 300 - 500 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	K
Minőség	K10
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	300 - 500 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	200 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Mellékfelhasználás	N

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Váltólapka ISO kód	WOHX 08T302 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W00
Homlokszög	20 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz