


**WOHX 100504 jobbos, W01, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268907 P25M
GTIN	4047109057470
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 100504 jobbos P25M Minőség: P25M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	P25M
Mellékfelhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Váltólapka ISO kód	WOHX 100504 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W01
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz