

 KOMET**TOHX 090204 semleges, W30, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268887 P25M
GTIN	4047109036826
Árucikk kategória	24T

Leírás

TOHX 090204 semleges P25M Minőség: P25M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Szerszámanyag	HM

Minőség	P25M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Mellékfelhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOHX 090204 N
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	0 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz