

 **KOMET****TOHX 06T102 balos, W30, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268878 P25M
GTIN	4047109060159
Árucikk kategória	24T

Leírás

TOHX 06T102 balos P25M Minőség: P25M

Forgácstörő: G12

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Szerszámanyag	HM
Mellékfelhasználás	M
Fő felhasználás	P
Minőség	P25M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított

Forgácstörő	G12
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOHX 06T102 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz