


 KOMET**TOHX 06T102 balos, W30, Típus: K10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268879 K10
GTIN	4047109060548
Árucikk kategória	24T

Leírás

TOHX 06T102 balos K10 Minőség: K10

Forgácstörő: G20

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 200 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 300 - 500 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	K
Mellékfelhasználás	N
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Minőség	K10
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	300 - 500 m/min
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	200 m/min
Forgácstörő	G20
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOHX 06T102 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	20 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz