




Precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm), 300×20×127, Típus: C60



Rendelési adatok

Rendelés száma	591805 C60
GTIN	9003170368902
Árucikk kategória	53Y

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.

Nyílt pórusú **szilícium-karbid** köszörűkorong **csekély eltömődési hajlammal**. Alumínium, színes- és könnyűfémek, titán, keményfém és szürkeöntvény megmunkálásához alkalmas.

- **Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

Felhasználás:

- **Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen ritkább tárcsacserével a napi használat során.**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban, pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**
- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

Specifikáció:**C60J11V18.****Figyelem:**

Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.

Csiszolási eljárás: Síkköszörülés

Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Alak: 1

Alak: 1

Műszaki leírás

Csiszolási eljárás	Síkköszörülés
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Specifikáció	C60J11V18
Alak	1
Terméknév attribútum	300x20x127