

Garant**Tárcsakefe, szilícium-karbid (SiC), Ø 63 mm, Szemcsézet: 80**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 575008 80 |
| GTIN | 4045197977717 |
| Árucikk kategória | 51P |

Leírás

Kivitel:

Nylon sörték nagyon magas **szilícium karbid szemcsehányaddal** univerzális felhasználáshoz. Tárcsakefék **nagyon sűrű csiszoló sörté bevonattal (teljes bevonat)** fixen a műanyag tárcsába öntve. **Nagyon alaktartó** az egymást kölcsönösen többszörösen megtámasztó sörtéknek köszönhetően. Nagyon hosszú élettartamú.

Kúpos alakú sörték, nehezen hozzáférhető helyekhez. Nagyobb rugalmasság.

Hosszanti horonnyal a marófej befogókban (DIN 6357) és kombinált marótüske befogókban (DIN 6358) való befogáshoz.

Előny:

- **Munkadarabok utólagos megmunkálása közvetlenül a forgácsolási folyamatot követően.**
- **Ismételhető eredmények a folyamatosan szabaddá váló csiszolószemcséknek köszönhetően.**
- **Folyamatbiztos a nagy alakstabilitásnak és pontosságnak köszönhetően.**
- **Gyors és biztonságos szerelés további tartozékok nélkül.**
- **Nagyon nagy körfutási pontosság.**

Felhasználás:

CNC megmunkáló központokon és robotokon való használathoz, elsősorban **nedves csiszoláshoz** hűtő-kenőanyaggal. Sík alkatrész megmunkálása: Precíz **sorjázás, éllekerekítés, finommegmunkálás** a marás után, pl. tömítő és érintkező felületek **felületi finiselésé**.

Figyelem:

Speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Sörte vastagsága | 1,2 mm |
| Finomsági fok | durva |
| Szemcsézet | 80 |
| Előtolás | 800 - 3000 mm/min |
| Fogásvétel | 0,3 (finom) – 1,5 (durva) mm |
| Terméknév attribútum | Ø 63 mm |
| Kefe Ø D ₁ | 63 mm |
| Tárcsa Ø D ₂ | 58 mm |
| Csiszolóanyag | Szilícium-karbid (SiC) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC |
| Munkafelület Ø | 63 mm |
| Furat Ø d ₁ | 16, horonnyal mm |
| Keferész hossza H ₁ | 30 mm |
| Ajánlott fordulatszám | 1500 - 2500 min ⁻¹ |
| Maximális fordulatszám | 4500 min ⁻¹ |
| Termék fajtája | Tárcsakefe |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | feltételesen alkalmas | | |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Acél < 60 HRC | feltételesen alkalmas |
| INOX | feltételesen alkalmas |
| Ti | feltételesen alkalmas |
| GG(G) | feltételesen alkalmas |
| CuZn | alkalmas |
| Uni | alkalmas |
| Nedvesen maximum | alkalmas |
| Száraz | feltételesen alkalmas |

Tartozék

RögítőcsavarBelső hűtéssel Tüske Ø-höz 16 mm

575096 16