



Írányváltós feltűzhető racsní, Típus-Csatlakozó négyszög: 3-3/4HDcoll



Rendelési adatok

Rendelés száma	657600 3-3/4HD
GTIN	4018754243785
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

Átkapcsolható feltűzhető racsní.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!

További 22×28 mm 4-szög szárú rátűző szerszámok külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Magasság h	35 mm
Szélesség b	61 mm
Rátűző szár	22×28 mm
Tartós terhelhetőség	650 Nm
Fogak száma	60
Sorozat	735/65
Csatlakozó négyszög	3/4 coll
Alapméret S	55 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Írányváltós kerepes hajtószár,	igen
Kerepes hajtószár kioldóval	nem
Termék fajtája	Racsní