



Nyomatékkulcs irányváltós feltűzhető racsnival, Maximális nyomaték: 40LNm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657105 40L |
| GTIN | 2050002047181 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Átkapcsolható feltűzhető racsnival. Mértékegységek: Nm.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplítméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplítmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplítmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

| | |
|--|---|
| Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
| Maximális nyomaték | 40 Nm |
| Súly | 400 g |
| Skálaosztás, 1 osztás = | 1 Nm |
| Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás |
| Csatlakozó négyszög | 3/8 coll |
| Kijelzés | analóg |
| Nyomaték mérési pontossága | ±4 % |
| Nyomatéktartomány | 8 - 40 Nm |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 |
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás |
| Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃] | 235,5 mm |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával |
| Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) |
| Visszajelzés | kioldó |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm |
| Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁] | 218 mm |
| Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂] | 17,5 mm |
| Kalibrálás | O1 |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Jegyzőkönyvvezethető adatok | nem |
| Kioldás jelzése | akusztikus |
| Kioldás jelzése | tapintásos |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Méréstechnika | mechanikus |
| Sorozat | MANOSKOP® 730 Quick |
| Kattanó funkció | nem |
| Slipper funkció | nem |
| QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem |
| Vonzolt mutató | nem |
| Termék fajtája | Nyomatékkulcs |

Tartozék

| | |
|---|--------------|
| Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4 | 657211 4 |
| Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 3 | 657211 3 |
| Skálázott keret nyomatékkulcshoz Típus 1 | 657214 1 |
| Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll | 657600 1-3/8 |
| Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 40L Nm | 657215 40L |