



## Nyomatékkulcs négyszög feltűzhető szerszámmal, Maximális nyomaték: 20LNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657205 20L
GTIN	2050002047259
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

**Négyszög feltűzhető szerszámmal. Mértékegységek:** Nm.

#### Funkció:

**Beállítás:** A nyomaték gyors beállítása a csúszó- állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

#### Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Maximális nyomaték	20 Nm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Súly	320 g
Nyomatéktartomány	4 - 20 Nm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	191,5 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál [I <sub>2</sub> ]	17,5 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	174 mm
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus

Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Tartozék

Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 3	657211 3
Skálázott keret nyomatékkulcshoz Típus 1	657214 1
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657700 1-3/8
Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 20L Nm	657215 20L