



Mechanikus kalibráló szerkezet Manutork®, Maximális nyomaték: 400Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	654240 400
GTIN	4018754294312
Árucikk kategória	63B

Leírás

Kivitel:

Komplett kalibráló berendezés összehangolt alkotóelemekkel. Egy speciális erőközvetítő rendszerrel elkerülhető a kalibrálás során az erő támadáspont eltolódása.

Felhasználás:

Nyomaték szerszámok ellenőrzése, kalibrálása, dokumentálása és nyilvántartása.

Annak érdekében, hogy a nyomatékszerszámok hosszú időn keresztül pontos és megbízható mérési értékeket nyújtsanak, kalibrálással rendszeresen el kell végezni az ellenőrzést, és azt dokumentálni kell.

Tartalom:

Mechanikus működtető szerkezet a nyomatékkulcsok egyenletes és pontos terheléséhez. Biztosítja, hogy a DIN EN ISO 6789 értelmében az erőt lassan és folyamatosan fejtse ki.

- **2 laboratóriumi 6 – 60 Nm és 40 – 400 Nm méretű jelátalakító (a kijelzés eltérés a mért értékhez képest $\pm 0,5\%$) DAkKS kalibrálási bizonyítvánnyal.**
- **Szoftver a kalibrálási bizonyítvány létrehozásához DIN EN ISO 6789 szerint és mérőeszköz nyilvántartás.**
- **USB-adapterkábel a jelátalakítónak a számítógéphez történő csatlakoztatásához.**
- **4 négyszög adapter különböző meghajtó négyszögek befogásához.**

Tartalom:

Kalibráló adapter (belső négyszög \times külső négyszög): 1/4 col \times 3/8 col;

1/4 col \times 3/4 col;

3/8 col \times 3/4 col;

1/2 col \times 3/4 col

Figyelem:

A nyomaték csavarhúzó vizsgálatához egy további terhelés szimulátor szükséges. Számítógép követelmény: Legalább 1 USB csatlakozó.

További jelátalakító külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Négyszög befogó	3/8 coll
Négyszög befogó	3/4 coll
Súly	34 kg
Max. kulchossz	815 mm
Méréstartomány	40 – 400 Nm
Méréstartomány	6 – 60 Nm
Maximális nyomaték	400 Nm
Teljes hossz	1070 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága	± 0,5 %
Interfész	USB csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kalibrálás	O4
Termék fajtája	Kalibráló és beállító szerkezet

Szolgáltatások

Mindkét oldali kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 400/2 Nm	020140 400/2
Mindkét oldali DAkkS kalibrálásNyomatékvizsgáló készülék / szenzor Maximális nyomaték 1000/2 Nm	020150 1000/2

Tartozék

Jelátalakító Maximális nyomaték 1100 Nm	654255 1100
Kalibráló négyszög adapter Típus 4	654383 4
Kalibráló négyszög adapter Típus 1	654383 1

Jelátalakító Maximális nyomaték 20 Nm	654255 20
Kalibráló négyszög adapter Típus 3	654383 3
Kalibráló négyszög adapter Típus 2	654383 2
Jelátalakító Maximális nyomaték 100 Nm	654255 100