

Garant**Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M78X3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130025 M78X3
GTIN	4062406030841
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M
Szerszámanyag: HSS
Szabvány: DIN 2184
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 3 mm
Teljes hossz L: 160 mm
Szár Ø D_s: 50 mm
Szár négyszög □: 39 mm
Magfurat Ø: 75 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	117 mm
Menetemelkedés	3 mm
Szár Ø D _s	50 mm
Szabvány	DIN 2184
Szerszámanyag	HSS
Vágóélek száma Z	8

Forgácshornyok száma	8
Menet Ø	78 mm
Teljes hossz L	160 mm
Szár négyszög □	39 mm
Magfurat Ø	75 mm
Túrési osztály	ISO 1 4H
Túrési osztály	ISO 1X 4HX
Túrési osztály	ISO 2 6H
Túrési osztály	ISO 2X 6HX
Túrési osztály	6H +0,20
Túrési osztály	ISO 3 6G
Túrési osztály	ISO 3X 6GX
Túrési osztály	7H
Túrési osztály	7HX
Túrési osztály	7G
Túrési osztály	7GX
Túrési osztály	6H +0,05
Túrési osztály	6H +0,10
Menetfajta	M
Menetméret	M78×3
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos

Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró