

**Garant****Gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M105X3****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130025 M105X3 |
| GTIN              | 4062406031602 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M  
Szerszámanyag: HSS  
Szabvány: DIN 2184  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 3 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Szár négyszög □: 44 mm  
Magfurat Ø: 102 mm

**Műszaki leírás**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Menetemelkedés   | 3 mm     |
| Menet Ø          | 105 mm   |
| Vágóélek száma Z | 12       |
| Szár négyszög □  | 44 mm    |
| Szabvány         | DIN 2184 |
| Menetmélység     | 157,5 mm |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tűrési osztály             | ISO 1 4H                   |
| Tűrési osztály             | ISO 1X 4HX                 |
| Tűrési osztály             | ISO 2 6H                   |
| Tűrési osztály             | ISO 2X 6HX                 |
| Tűrési osztály             | 6H +0,20                   |
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                   |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                 |
| Tűrési osztály             | 7H                         |
| Tűrési osztály             | 7HX                        |
| Tűrési osztály             | 7G                         |
| Tűrési osztály             | 7GX                        |
| Tűrési osztály             | 6H +0,05                   |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                   |
| Teljes hossz L             | 180 mm                     |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 56 mm                      |
| Forgácshornyok száma       | 12                         |
| Szerszámanyag              | HSS                        |
| Magfurat Ø                 | 102 mm                     |
| Menetfajta                 | M                          |
| Menetméret                 | M105×3                     |
| Bevonat                    | TiN                        |
| Profilszög                 | 60 fok                     |
| Menet szabvány             | DIN 13                     |
| Bekezdő alak               | C                          |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel      |
| belső hűtés                | nem                        |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D zsákfuratnál    |
| Vágásirány                 | jobbos                     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű          | Nincs                                     |
| Termék fajtája        | Menetfúró                                 |