

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsák- és átmenő furathoz, TiN, MF: M56X5,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130026 M56X5,5
GTIN	4062406032159
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: M-LH
Szerszámanyag: HSS
Szabvány: DIN 2184
Tűrés osztály: ISO 1 4H
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX
Tűrés osztály: ISO 2 6H
Menetemelkedés: 5,5 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 40 mm
Szár négyszög □: 32 mm
Magfurat Ø: 50,5 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	6
Menet Ø	56 mm
Forgácshornok száma	6
Szár négyszög □	32 mm
Teljes hossz L	140 mm
Menetmélység	84 mm

Szerszámanyag	HSS
Menetemelkedés	5,5 mm
Magfurat Ø	50,5 mm
Szabvány	DIN 2184
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,10
Szár Ø D _s	40 mm
Menetfajta	M-LH
Menetméret	M56×5,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 1,5×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra

Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró