

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M18X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M18X1,75
GTIN	4062406019358
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Menet Ø	18 mm
Menetemelkedés	1,75 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G

Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Szár négyszög □	11 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L	125 mm
Menetmélység	45 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Magfurat Ø	16,25 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M18×1,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró