

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M2,2X0,2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M2,2X0,2
GTIN	4062406018313
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szár négyszög □	2,1 mm
Szabvány	DIN 371
Magfurat Ø	2 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX

Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Menet Ø	2,2 mm
Forgácshornok száma	3
Szár Ø D _s	2,8 mm
Teljes hossz L	45 mm
Menetmélység	5,5 mm
Menetemelkedés	0,2 mm
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	M
Menetméret	M2,2×0,2
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró