

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M16X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M16X1,75
GTIN	4062406019198
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	40 mm
Menet Ø	16 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	14,25 mm
Szár négyszög □	9 mm
Menetemelkedés	1,75 mm
Szerszámananyag	HSS E
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetfajta	M
Menetméret	M16×1,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró