

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M28X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M28X1,75
GTIN	4062406020163
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,75 mm
Forgácshornok száma	4
Menet Ø	28 mm
Magfurat Ø	26,25 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	140 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX

Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Menetmélység	70 mm
Szár négyszög <input type="checkbox"/>	16 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M28×1,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró