


Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1293 12
GTIN	4045197990921
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

A méretek hasonlóak mint a **DIN 6527**. Továbbfejlesztett bevonat univerzális használatra acélhoz és öntvényhez.

Mint a 202293 sz.

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélézéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Élhossz L_c	26 mm
Teljes hossz L	83 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Vágóél Ø D_c	12 mm
Fogak száma Z	3
Száralak	HB
Nyak Ø D_1	11,8 mm

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Spirálszög	45 fok
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Sarokletörés szélessége 45° -nál	0,1 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	38 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Tartalom	5
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ oldalazásnál
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél $< 500 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	120 m/min	P
Acél $< 750 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	110 m/min	P
Acél $< 900 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	100 m/min	P
Acél $< 1100 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	70 m/min	P
Acél $< 1400 \text{ N/mm}^2$	feltételesen alkalmas	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	alkalmas	70 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		

Nedvesen maximum	alkalmas
Nedvesen minimum	alkalmas
Száraz	bevonat nélkül
Levegő	alkalmas

Tartozék

VHM maró Ø e8 DC 12 mm

202293 12