

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M29X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M29X1,5
GTIN	4062406020248
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Menet Ø	29 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G

Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Magfurat Ø	27,5 mm
Teljes hossz L	180 mm
Forgácshornok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	72,5 mm
Szár négyszög □	18 mm
Szár Ø D _s	22 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,5 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M29×1,5
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró