

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, MF: M1X0,25****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 130016 M1X0,25 |
| GTIN              | 4062406021726  |
| Árucikk kategória | 10N            |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Tűrési osztály: ISO 1 4H  
Tűrési osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrési osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,25 mm  
Teljes hossz L: 40 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm  
Szár négyszög □: 2,1 mm  
Magfurat Ø: 0,75 mm

**Műszaki leírás**

|                |            |
|----------------|------------|
| Tűrési osztály | ISO 1 4H   |
| Tűrési osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H   |
| Tűrési osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrési osztály | 6H +0,05   |
| Tűrési osztály | 6H +0,20   |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tűrési osztály             | ISO 3 6G                                  |
| Tűrési osztály             | ISO 3X 6GX                                |
| Tűrési osztály             | 7H                                        |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G                                        |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Menet Ø                    | 1 mm                                      |
| Forgácshornyok száma       | 2                                         |
| Magfurat Ø                 | 0,75 mm                                   |
| Szabvány                   | DIN 371                                   |
| Teljes hossz L             | 40 mm                                     |
| Menetemelkedés             | 0,25 mm                                   |
| Szár négyszög □            | 2,1 mm                                    |
| Menetmélység               | 2,5 mm                                    |
| Vágóélek száma Z           | 2                                         |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 2,5 mm                                    |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Menetfajta                 | M-LH                                      |
| Menetméret                 | M1×0,25                                   |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C                                         |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Színes gyűrű   | Nincs     |
| Termék fajtája | Menetfúró |