

**Garant****GARANT Master Titan VHM szármaró HPC, TiAlN, Ø DC: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	203029 6
GTIN	4045197991768
Árucikk kategória	11Z

**Leírás****Kivitel:**

Speciális köszörülés **tóruszhoz hasonló sarokrádiusszal.**

**Felhasználás:**

**Titán és titánötvözetek marásához**, nagyon nyugodt járás mellett a legjobb élettartam és a maximális forgácsolási teljesítmény érdekében.

**Műszaki leírás**

Élhossz $L_c$	13 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez titánban $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,026 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Tűrés névleges $\emptyset$	e8
Fogak száma Z	4
Vágóél $\emptyset D_c$	6 mm
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	20 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz titánban $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,022 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6
Teljes hossz L	57 mm
Spirálszög	40 fok
Nyak $\emptyset D_1$	5,8 mm

Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Sarok lekerekítés $r_v$	0,1 mm
Sorozat	Master Titan
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------