

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, MF: M50X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130015 M50X0,75
GTIN	4062406021566
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Menetmélység	125 mm
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX

Tűrési osztály	6H +0,10
Szár négyszög □	32 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	250 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Magfurat Ø	49,25 mm
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	50 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M50×0,75
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró