

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/4-7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.1/4-7
GTIN	4062406037956
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 7

Menet Ø: 31,75 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D_s: 25 mm

Szár négyszög □: 20 mm

Magfurat Ø: 28,05 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	31,75 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	63,5 mm
Menetemelkedés	3,629 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Menet / coll	7
Teljes hossz L	180 mm

Magfurat Ø	28,05 mm
Szár négyszög □	20 mm
Forgácshornok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	1.1/4-7 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró