

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.3/16-12
GTIN	4062406035617
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 30,162 mm

Teljes hossz L: 180 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Szár négyszög □: 18 mm

Magfurat Ø: 28,2 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	18 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	28,2 mm

Szár Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Menet / coll	12
Menetmélység	60,32 mm
Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	30,162 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.3/16-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró