

Garant**Csigafúró, extra hosszú HSS FS, bevonat nélkül, Ø DC h8: 17R1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116720 17R1
GTIN	4045197034908
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Nagy körfutási pontosság. **Nyújtott spirálok**, a megnövelt lélekvastagság következtében (keresztél növelése nélkül) stabil. ≤ 16 mm Ø az élszalagok nitridáltak, a hornyok fényesek; > 16 mm Ø speciális felületkezelés. Stabil speciális fúró **különlegesen mély furatokhoz**. Kb. $15 \times \text{Ø}$ -ig egy műveletben fúrható.

Csúcskialakítás, Form A.

Ajánlás:**Maximális fúrasmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossza L_c	220 mm
Névleges Ø D_c	17 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	355 mm
Morse-kúp MK méret	2
Szabvány	DIN 1870 R1
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	194,5 mm

Csúcsszög	130 fok
Szár	Morse kúp
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	FS
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		