

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/8-6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.3/8-6
GTIN	4062406035846
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 6

Menet Ø: 34,925 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 30,6 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	200 mm
Forgácshornok száma	4
Menet Ø	34,925 mm
Szár Ø D _s	28 mm
Szár négyszög □	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	69,85 mm
Szabvány	DIN 376

Menet / coll	6
Menetemelkedés	4,233 mm
Magfurat Ø	30,6 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNC
Menetméret	1.3/8-6 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró