

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/2-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1/2-20
GTIN	4062406034887
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNF  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 12,7 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 11,5 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	38,1 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	110 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Menetemelkedés	1,27 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	12,7 mm

Menet / coll	20
Szár négyszög □	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	11,5 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1/2-20 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró