

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.5-44****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 NO.5-44
GTIN	4062406034320
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 44
Menet Ø: 3,18 mm
Teljes hossz L: 56 mm
Szár Ø D_s: 3,5 mm
Szár négyszög □: 2,7 mm
Magfurat Ø: 2,7 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	3,18 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Teljes hossz L	56 mm
Menetmélység	9,54 mm
Szár Ø D _s	3,5 mm
Menet / coll	44
Szerszámanyag	HSS E

Szabvány	DIN 371
Magfurat Ø	2,7 mm
Menetemelkedés	0,577 mm
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Menetfajta	UNF
Menetméret	5-44 UNF
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró