

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/4-24****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 130030 1.1/4-24 |
| GTIN | 4062406035631 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 24
Menet Ø: 31,75 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 25 mm
Szár négyszög □: 20 mm
Magfurat Ø: 30,75 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Szár Ø D _s | 25 mm |
| Magfurat Ø | 30,75 mm |
| Forgácshornok száma | 4 |
| Menetemelkedés | 1,058 mm |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Teljes hossz L | 180 mm |
| Menet Ø | 31,75 mm |
| Szabvány | DIN 376 |

| | |
|----------------------------|---|
| Menet / coll | 24 |
| Szár négyszög □ | 20 mm |
| Menetmélység | 63,5 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetfajta | UNS |
| Menetméret | 1.1/4-24 UNS |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |