

**Garant****Csigafúró HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 3,9mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 114500 3,9    |
| GTIN              | 4045197019844 |
| Árucikk kategória | 11B           |

**Leírás****Kivitel:****Megerősített keresztél.**

Csúcskialakítás, Form C.

**Ajánlás:****Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Műszaki leírás**

|  |               |
|--|---------------|
| Forgácshorony hossza $L_c$                 | 43 mm         |
| Vágóélek száma Z                           | 2             |
| Előtolás f INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,02 mm/ford, |
| Névleges Ø $D_c$                           | 3,9 mm        |
| Tűrés névleges Ø                           | h8            |
| Szár Ø $D_s$                               | 3,9 mm        |
| Teljes hossz L                             | 75 mm         |
| Szabvány                                   | DIN 338       |
| Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$      | 37,2 mm       |
| Csúcsszög                                  | 130 fok       |
| Szár                                       | Hengeres szár |
| Bevonat                                    | TiAlN         |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Szerszámananyag | HSS E     |
| Spirálszög      | 35 fok    |
| belső hűtés     | nem       |
| Színes gyűrű    | kék       |
| Termék fajtája  | Csigafúró |

### Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | $V_c$    | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 37 m/min | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas | 31 m/min | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 12 m/min | M       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | alkalmas              | 6 m/min  | S       |
| Olaj                         | alkalmas              |          |         |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |          |         |