



Sorjázó- és élettörő gép, Típus: EKF450



Rendelési adatok

Rendelés száma	078121 EKF450
GTIN	4250187507243
Árucikk kategória	07E

Leírás

Kivitel:

Lágy indítású élettörő gép hővédelemmel kompakt kivitelben egyenes élek, belső és külső rádiuszok, valamint Ø 22 mm-től furatok megmunkálásához. A finombeállítás egyaránt lehetővé teszi a könnyű sorjázó élettörést és a széles élettörést. Továbbfejlesztett késfejjel a kisebb forgácsolóerők érdekében. 45°-os letörés – Szélesség fokozatmentesen 0 – 6 mm.

Tartalom:

Maró, **3 keményfém** váltólapka, 084520 sz. forgácsgyűjtő, szállítókoszor.

Figyelem:

A vezetőgörgőhöz legalább 2 mm-es munkadarab élmagasság szükséges.

Műszaki leírás

Szélesség	138 mm
Magasság	295 mm
Súly	4 kg
Teljesítményfelvétel	1500 W

Hálózati feszültség	230 V
Gyártó jelölése	EKF450
Hossz	310 mm
Maximális fordulatszám	6000 min ⁻¹
Élletörés	45°
Energiaellátás	Vezetékes
Csomagolás	Szállítókosár
Termék fajtája	Sorjázó- és életörő gép

Tartozék

Marószerszám3 élű Típus ZFR450	078133 ZFR450
HM váltólapka készlet, 3 darabos, SHM 200acélhoz Típus SHM200	078128 SHM200
Tartalék csavar EKF váltólapkához Kivitel SCREW	078127 SCREW