

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 7/8-16
GTIN	4062406037529
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 16
Menet Ø: 22,23 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 20,7 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	16
Teljes hossz L	140 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Menet Ø	22,23 mm
Magfurat Ø	20,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 376

Menetmélység	66,69 mm
Szár Ø D _s	18 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Szár négyszög □	14,5 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	7/8-16 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró