

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 1.5/16-12
GTIN	4062406035754
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 33,338 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Szár négyszög □: 22 mm  
Magfurat Ø: 31,3 mm

**Műszaki leírás**

Menet Ø	33,338 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	200 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	4
Menet / coll	12

Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	22 mm
Magfurat Ø	31,3 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Menetmélység	66,69 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.5/16-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró