

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/4-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.1/4-16
GTIN	4062406037901
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 16
Menet Ø: 31,75 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 25 mm
Szár négyszög □: 20 mm
Magfurat Ø: 30,3 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	31,75 mm
Szár négyszög □	20 mm
Menetemelkedés	1,588 mm
Menet / coll	16
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	25 mm

Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	180 mm
Menetmélység	63,5 mm
Magfurat Ø	30,3 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.1/4-16 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró