


Garant**Precíziós kúpos lemezfúró HSS, Vágóél Ø DC: 4-30,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118020 4-30,5
GTIN	4045197036452
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Éles fúrócsúccsal, előfúrás nem szükséges. A kúpos élek és az élek hátraköszörülése folyamatos forgácsolást eredményeznek. Skálaosztás a hornyokban. Szár 3 lelapolással.

Felhasználás:

Sorja- és rezgésnyom-mentes fúrás. Acéllemez 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, színes és könnyűfémek: 0,1 – 5 mm, műanyagok max. 10 mm.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	4 - 30,5 mm
Teljes hossz	102 mm
Szár Ø	10 mm
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu műanyagok	feltételesen alkalmas
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
GG(G)	alkalmas
Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas