

Garant**Lépcsős fúró HSS 180°, gőzölt, Csavarokhoz: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	117280 M3
GTIN	4045197036285
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Fúrési és süllyesztési lépcső mindig külön forgácshornokkal és vezetőszalagokkal. Ezáltal a lépcsős fúró profilja többszöri utánkösörülés után is megmarad.

Felhasználás:

A DIN-ISO 273 szerinti átmenő csavarfuratokhoz és a DIN 74, 2. lap szerinti csavarfej süllyesztésekhez, Form H, J és K, közepes kivitel.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossza L_c	63 mm
Lépcső magassága L_1 1. lépcső 180°	9 mm
$\varnothing D_2$ 2. lépcső 180° h8	6,5 mm
$\varnothing D_1$ 1. lépcső 180° h9	3,4 mm
csavarokhoz	M3
Előtolás f acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm/ford,
Szár $\varnothing D_s$	6,5 mm
Teljes hossz L	101 mm
Bevonat	gőzölt
Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 8376

Tűrés névleges Ø	h9
Csúcsszög	118 fok
Spirálszög	20-30 fok
Szár	Hengeres szár, h8
Süllyesztő lépcső szöge	180 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h8
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		