

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/4-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.1/4-18
GTIN	4062406037895
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 18
Menet Ø: 31,75 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 25 mm
Szár négyszög □: 20 mm
Magfurat Ø: 30,55 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	31,75 mm
Szár négyszög □	20 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s	25 mm
Magfurat Ø	30,55 mm
Menet / coll	18
Teljes hossz L	180 mm
Szerszámanyag	HSS E

Menetmélység	63,5 mm
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,411 mm
Forgácshornyok száma	4
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1.1/4-18 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró