

Garant**Precíziós kúpos lemezfúró spirálhoronnyal HSS, TiAlN, Vágóél Ø DC: 8-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118040 8-20
GTIN	4045197359438
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Éles fúrócsúccsal, előfúrás nem szükséges. A kúpos élek és az élek hátraköszörülése folyamatos forgácsolást eredményeznek. Skálaosztás a hornyokban. Szár 3 lelapolással.

TiAlN bevonat száraz megmunkáláshoz, optimális élettartam, valamint maximális forgácsoló sebességek. **Spirálhornyú** a biztonságos forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Sorja- és rezgésnyom-mentes fúrás. Acéllemez 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, színes és könnyűfémek: 0,1 – 5 mm, műanyagok max. 10 mm.

Műszaki leírás

Teljes hossz	62 mm
Vágóél Ø D _c	8 - 20 mm
Szár Ø	8 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		