

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/8-24****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130030 7/8-24 |
| GTIN | 4062406035259 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 22,23 mm

Teljes hossz L: 140 mm

Szár Ø D_s: 18 mm

Szár négyszög □: 14,5 mm

Magfurat Ø: 21,2 mm

Műszaki leírás

| | |
|------------------|----------|
| Teljes hossz L | 140 mm |
| Menet Ø | 22,23 mm |
| Menet / coll | 24 |
| Szár négyszög □ | 14,5 mm |
| Szabvány | DIN 376 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Magfurat Ø | 21,2 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Szár $\varnothing D_s$ | 18 mm |
| Menetmélység | 66,69 mm |
| Menetemelkedés | 1,058 mm |
| Menetfajta | UNS |
| Menetméret | 7/8-24 UNS |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |