

**Garant****Precíziós kúpos lemezfúró HSS, TiN, Vágóél Ø DC: 8-20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118030 8-20
GTIN	4045197036506
Árucikk kategória	11C

**Leírás****Kivitel:**

**Éles fúrócsúccsal, előfúrás nem szükséges.** A kúpos élek és az élek hátraköszörülése folyamatos forgácsolást eredményeznek. Skálaosztás a hornyokban. Szár 3 lelapolással.

**TiN-bevonat:** Magasabb forgácsoló sebességek és többszörös élettartam. Kifejezetten lág, kenődő anyagokhoz.

**Felhasználás:**

Sorja- és rezgésnyom-mentes fúrás. Acéllemez 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, színes és könnyűfémek: 0,1 – 5 mm, műanyagok max. 10 mm.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	62 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	8 - 20 mm
Szár Ø	8 mm
Bevonat	TiN
Szerszámananyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		