

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 11/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 11/16-12
GTIN	4062406035129
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 12

Menet Ø: 17,462 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Szár Ø D_s: 14 mm

Szár négyszög □: 11 mm

Magfurat Ø: 15,5 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	11 mm
Teljes hossz L	125 mm
Magfurat Ø	15,5 mm
Menet Ø	17,462 mm
Szabvány	DIN 376

Menet / coll	12
Szár Ø D _s	14 mm
Forgácshornok száma	3
Menetmélység	34,92 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	11/16-12 UN
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró