

Garant**Precíziós kúpos lemezfúró HSS, TiN, Vágóél Ø DC: 26-40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118030 26-40
GTIN	4045197036537
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Éles fúrócsúccsal, előfúrás nem szükséges. A kúpos élek és az élek hátraköszörülése folyamatos forgácsolást eredményeznek. Skálaosztás a hornyokban. Szár 3 lelapolással.

TiN-bevonat: Magasabb forgácsoló sebességek és többszörös élettartam. Kifejezetten lágú, kenődő anyagokhoz.

Felhasználás:

Sorja- és rezgésnyom-mentes fúrás. Acéllemez 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, színes és könnyűfémek: 0,1 – 5 mm, műanyagok max. 10 mm.

Műszaki leírás

Teljes hossz	83 mm
Vágóél Ø D _c	26 - 40 mm
Szár Ø	12 mm
Bevonat	TiN
Szerszámananyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		