

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/8-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 1.3/8-14
GTIN	4062406038045
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 14

Menet Ø: 34,925 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Szár négyszög □: 22 mm

Magfurat Ø: 33,3 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	200 mm
Menet Ø	34,925 mm
Magfurat Ø	33,3 mm
Szabvány	DIN 376
Menetmélység	69,85 mm
Menet / coll	14
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	22 mm

Forgácshornyok száma	4
Szár Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,814 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.3/8-14 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró