

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus:  
NO.10-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 NO.10-24
GTIN	4062406036683
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC-LH  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 24  
Menet Ø: 4,83 mm  
Teljes hossz L: 70 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Szár négyszög □: 4,9 mm  
Magfurat Ø: 3,82 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	3,82 mm
Szerszámananyag	HSS E
Szár négyszög □	4,9 mm
Forgácshornok száma	3
Teljes hossz L	70 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Menetemelkedés	1,058 mm
Menet Ø	4,83 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	24
Menetmélység	14,49 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	10-24 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró