

Garant**Gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130030 7/16-24
GTIN	4062406034801
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 11,11 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10,1 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	33,33 mm
Magfurat Ø	10,1 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet / coll	24

Menet Ø	11,11 mm
Szár négyszög □	7 mm
Szár Ø D _s	9 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNS
Menetméret	7/16-24 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró