

Garant**Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.10-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 NO.10-32
GTIN	4062406036669
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 32
Menet Ø: 4,83 mm
Teljes hossz L: 70 mm
Szár Ø D_s: 6 mm
Szár négyszög □: 4,9 mm
Magfurat Ø: 4,1 mm

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Menet Ø	4,83 mm
Menet / coll	32
Vágóélek száma Z	3
Szerszámananyag	HSS E
Teljes hossz L	70 mm
Menetmélység	14,49 mm

Magfurat \varnothing	4,1 mm
Szár négyszög \square	4,9 mm
Menetemelkedés	0,794 mm
Szabvány	DIN 371
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	10-32 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró