

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró átmenő furathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.1-64****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130031 NO.1-64
GTIN	4062406036492
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 64  
Menet Ø: 1,85 mm  
Teljes hossz L: 45 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Szár négyszög □: 2,1 mm  
Magfurat Ø: 1,5 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	2
Forgácshornok száma	2
Teljes hossz L	45 mm
Magfurat Ø	1,5 mm
Menetemelkedés	0,399 mm
Szabvány	DIN 371

Szár négyszög □	2,1 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Menet Ø	1,85 mm
Menetmélység	5,55 mm
Menet / coll	64
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	1-64 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró